

Geräteeinbausteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt
Mains appliance socket 70°, 10 A, with earthing contact



Beschreibung / Description

Wahlweise mit Schraubanschluss oder
Steckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

With screw terminals or wrap connection 4,8
mm / 6,3 mm, optionally

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt F
Anschlüsse / Type of terminals	Siehe Beschreibung / See description
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0

Abmessungen / Dimension

