


Customer P/N: R615
产品图号: MWH08006BK

版次	详细描述	变更编号	变更日期	变更者
A/1	标示插头安规尺寸, 内高压测试值, XR-301插头VDE标志改为ENEC标志, 改正截线长		13/06/2012	
A/2	XR-501插头去掉KEMA标志并放大ENEC标志		19/06/2012	
A/4	301增极性标志以及增年轮		10/04/2013	梁培华
A/5	301增年轮		12/07/2013	梁培华
A/6	301更新网尾		29/03/2014	黄培文
A/7	更新301插头		29/05/2015	苏锐华



NO.	DESCRIPTION	Xiongrun PN	QTY	unit
8	2X4U型管*3	DF2U403LT-0	3	EA
7	品字尾内架 insert	JB5013001-W	1	EA
6	品字尾插座(XR-501) COLOR: 黑色black, 55P. PVC	BC1055PBK0011	0.0245	KG
5	美式内架insert	JB301030010	1	EA
4	非极性插片 pin	DA001002ST-1	2	EA
3	□4.75圆管端子 (AC-012) terminal	DYG47507LT-1	1	EA
2	美式三插 (XR-301) COLOR: 黑色black PVC 30P.	BC1030PBK0011	0.02174	Kg
1	SJT 18AWG/3C 105° 黑色black 截线长:L=1985mm.	CUSJT3018A00101	1.985	M

HAWA
HAns WAgner GmbH

DESCRIPTION	AC POWER CABLE	DRAW NO.	XR-0672124	UNIT	M M
PARTS NO		SCALE	NONE	DATE	02/3/2011
APPROVED		CHECKED		DRAWING	