




Aktuelle Technik-Highlights!



## RUNDSTECKHÜLSEN 0,5 - 1,5 MM<sup>2</sup> 4

3259261 / 646702



VIEW PICTURES

features:

<b>MAX. ELECTRICAL RATING:</b>	300 Volts
<b>MAX. OPERATING TEMP:</b>	75 °C.
<b>MATERIAL:</b>	Brass
<b>PLATING:</b>	Electro tin plated
<b>INSULATION:</b>	PVC

- RoHS compliant

PRT NR.	WIRERANGE MM <sup>2</sup>	COLOR	B	D	D1	E	F	L	UL	PACKED
RBCVGF 1.25-5	0.5*1.5	red	3.9	3.3	1.7	10.5	7.3	25.0		10 x 100

NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>		NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>		NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>	
制本		审核		核准		日期		NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>	
杨顺民		李德毅		徐菊林		日期		NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>	
杨顺民		李德毅		徐菊林		日期		NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>	
杨顺民		李德毅		徐菊林		日期		NO: <input type="checkbox"/>		变更内容日期: <input type="checkbox"/>	

公差 TOLERANCE ITEM	NEWA TAB (1mm3) (G2)	W ±0.2	H ±0.3	F ±0.3	L ±1.0	B ±0.5	C ±0.2	D ±0.3
尺寸 SIZE		3.9	2.0	7.3	25	10.5	1.7	3.3

产品编号 ITEM NO.	RBCVGF 1.25-5	端子材质 TERMINAL MATERIAL	BRASS TIN PL	规格 规格	22-16 AWG (0.5-1.5mm <sup>2</sup> )
图号 DRAWING NO.		金属厚度 METAL THICKNESS	0.4	温度与电压 MAXIMUM ELECTRICAL RATING	75°C 300 VOLTS MAX
比例 SCALE	3 : 1	绝缘材质 INSULATION MATERIAL	VINYL	电 流	10 AMPERE
日期 DATE		颜色 INSULATION COLOR	RED		