

## Grundlagen

Spezifikation	PC/104
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	32
Anschlusstechnik	Löttechnik
Anschlusslänge	3.4 mm
Leiterplattenabstand	15.24 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

## Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

## Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft pro Kontakt	max. 0.9 N
Ziehkraft pro Kontakt	min 0.6 N

## Elektrisch

Betriebsstrom	max. 1.9 A
Betriebsspannung	150 V
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	1.2 mm
Isolationswiderstand	>10 <sup>8</sup> MΩ

## Verarbeitung

Verpackung	Tray
------------	------

## Zulassungen / Konformität

Brandverhalten	UL (file: E130314)
Umwelt	RoHS konform