



仕 様

耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
挿抜力	挿入力 30N以下
	抜去力 3~30N

10	シェル	SLEEVE CONTACT	黄銅	BRASS	1	Ni (梨地)	
9	リング	RING	黄銅	BRASS	1	Au	
8	コンタクト	TIP CONTACT	鉄	STEEL	1	Cu-Ni	
7	絶縁体2	INSULATOR C	ABS		1		
6	絶縁体1	INSULATOR B	POM		1		
5	Pメタル	METAL	黄銅	BRASS	1	Ni	
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅	BRASS	1	Ni	
3	カラー	INSULATOR A	POM		1		
2	ピン	PLUG STAND	鉄	STEEL	1	Cu-Ni	
1	チップ	TIP	黄銅	BRASS	1	Ni	
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	2/1			N.1		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名		MA36S	
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番					
FINISH 処理						