



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

13	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC								
12	ロックリング	LOCKING RING	1	黄銅	BSBM	Ni-P							
11	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM	Ni-P							
10	リングBタンシ	RING B TERMINAL	1	鉄	STEEL	Ni-P							
9	ビニールチューブ	INSULATOR C	1	塩ビ	PVC								
8	スリーブプラグ	SLEEVE TERMINAL	1	黄銅	BSR	Ni-P	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	インシュレーター	INSULATOR B	1	PBT樹脂	PBT		±0.3	2/1	06/5/1	K.S	N.I	K.S	M.K
6	メタル	METAL	1	ポリカーボネイト樹脂	PC								
5	スリーブ*	SLEEVE	1	黄銅	BSBM	Ni-P	MODEL	QTY	PART NAME	ø3.5-4極プラグ 4-CON. MINIATURE PLUG			
4	リングB	RING B	1	黄銅	BSBM	Ni-P	型式		品名	No. MLR-034P			
3	リングA	RING A	1	黄銅	BSBM	Ni-P	MATERIAL		DRAW. NO	MLR034P			
2	絶縁カラー	INSULATOR A	3	POM樹脂	POM		材質		図番				
1	チップ*	TIP	1	黄銅	BSBM	Ni-P	FINISH						
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH		処理					