


仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.
 挿抜耐久回数: 1000回以上
 LIFE :1000TIMES OR MORE

回路図
CIRCUIT



LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	ナット NUT	STEEL	1	Ni		±0.3	2/1	06/7/5	K.S	N.I		
5	スリーブ端子 TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	No. MLR-133J		
4	リングパネ CONTACT 2	PBSR t=0.25	1	Au		型式			品名			
3	チップパネ CONTACT 1	FAB-EH t=0.25	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MLR133J	
2	本体 BODY	PBT-G30%	1			材質				図番		
1	メタル METAL	BSBM	1	Ni		FINISH						
						処理						