



仕 様
SPECIFICATION

定 格: AC又はDC34V 2A
 RATING: AC OR DC34V 2A
 耐電圧: AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 挿入力: 3Kg以下
 INSERTION FORCE: 3Kg MAX
 抜去力: 0.1Kg~3Kg
 WITHDRAWAL FORCE: 0.1Kg~3Kg

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	コート フッ シュ PROTECTOR	塩ビ PVC	1		±0.3	2/1			N. I		
5	ラグ 端子 TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni	MODEL		QTY	PART NAME	RCA フ ラグ		
4	キャップ CAP	黄銅 BRASS	1	Ni	型式			品名	RCA PLUG		
3	本体モールド BODY	ABS樹脂 ABS	1		MATERIAL				DRAW. NO	MR566MS	
2	シールド フレーム SHIELD CONTACT	鉄 STEEL	1	Ni	材質				図番		
1	コンタクトピン PIN	黄銅 BRASS	1	Ni	FINISH						
					処理						