



仕 様	
定 格	AC又はDC34V 2A
耐電圧	AC250V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	30mΩ以下
挿抜力	挿入力 3Kg以下
	抜去力 0.1Kg~3Kg

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	コート フ ッシュ	PVC	1			±0.3	2/1			N. I		
5	コンタクト	黄銅	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	MR567MS		
4	キャップ	黄銅	1	Ni		型式			品名			
3	本体	ABS樹脂	1			MATERIAL				DRAW. NO	MR567MS	
2	ケース	鉄	1	Ni		材質				図番		
1	絶縁フッシャー	ABS樹脂	1			FINISH						
						処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			