


仕 様	
定 格	AC又はDC34V 2A
耐電圧	AC250V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	30mΩ以下
挿抜力	挿入力 3Kg以下
	抜去力 0.1Kg~3Kg

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	MR567MS		
MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番			MR567MS		
FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	コート フ ッシュ	PVC	1		
5	コンタクト	黄銅	1	Ni	
4	キャップ	黄銅	1	Ni	
3	本体	ABS樹脂	1		
2	ケース	鉄	1	Ni	
1	絶縁ワッシャー	ABS樹脂	1		