

Mikrofonkabel für Langstrecken CMK ROAD 250 Microphone cable for long runs CMK ROAD 250



ROAD-TAUGLICH: Robuste und gut trommelbare Meterware durch zusätzlichen Paar-Zwischenmantel, Geflechschirm, dämpfungsarm durch 2 x 0,50 mm² Leiterquerschnitt, ideal für lange Übertragungstrecken.

ROADWORTHY: due to additional inner-outer shell tube pairs robust and easily reelable bulk cables, low-attenuation due to 2 x 0.50 mm² conductor cross-section, ideal for long cable runs.

Leiter/Conductor

Leiterquerschnitt/Conductor area 0.50 mm²
Leiteraufbau/Composition of conductor 28 x 0.15 mm CU blank/bare copper

Elektrische Werte/Electrical data

Leiterwiderstand/Conductor resistance 38 Ohm/km
Kapazität (Leiter/Leiter)/Capacity (Cond./Cond.) 70 pF/m

Mantel/Jacket

PVC matt/PVC mat

Farbe/Color



Durchmesser/Diameter

6.8 +/- 0.15

Gewicht/Weight

60 g/m

Bestell-Nr./Part No.

CMK ROAD 250