

Lautsprecherkabel Multicore twinaxial flex
Loudspeaker Cable Multicore twinaxial flex

Installation
cost efficient



Bestellnummer	Part No.	CLS 425-50
Mechanische Daten	Mechanical data	
Leiterquerschnitt	Conductor area	2,50 mm ²
Leiteraufbau	Composition of conductor	50 x 0,25 mm CU blank / bare copper
Leiterisolation	Conductor isolation	PVC
Adernanordnung	Composition of cores	4
Paarschirm / Schirm	Pair screen / screen	-
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC, black
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	10,2 +/- 0,3 mm
Gewicht	Weight	ca. 180 g/m
Betriebstemperatur bewegt	Working temperature mobile	(-5°C) - (+70°C)
unbewegt	fixed	(-20°C) - (+70°C)
Elektrische Daten	Electrical data	
Leiterwiderstand	Conductor resistance	8 Ohm/km
Kapazität (Leiter / Leiter)	Capacity (cond./cond.)	-
Kapazität (Leiter / Schirm)	Capacity (cond./screen)	-
Prüfspannung	Test voltage	2000 V eff.