



**技术参数 Specs:**

- 极数 No. of pins: /
- 额定电流 Rated current: /
- 接触直径 Contact diameter: /
- 工作电压 Rated voltage: /
- 耐压 Tested voltage: /
- 接触电阻 Contact resistance: /
- 绝缘电阻 Insulation resistance: /
- 线规 Wire size(mm<sup>2</sup>/AWG): /
- 电缆外径 Cable OD(mm): /
- 接插方式 Coupling: 螺纹连接 Threaded
- 外壳材料 Shell material: 热塑性塑料PA66 防火等级: V-0 Nylon66, fire resistance: V-0
- 绝缘体 Insert material: /
- 接触件材料 Contact material: /
- 接线方式 Termination: /
- 接插次数 Mating cycle: /
- 工作温度 Working temperature: /
- 盐雾等级 Salt spray level: /
- 防护等级 IP rating: IP68(连接后after connection)
- 设计标准 Design standard: /
- 特制内容 Custom: 产品符合REACH

普通公差 Normal tolerance: 长度 Length 角度 Angle X. ±0.5 .X ±1° .X ±0.3 .X ±0.5° .XX ±0.15	设计 Design	签名 Signature	日期 Date	<b>广东威浦电器有限公司 Guangdong Weipu Electric Appliance Co.,LTD</b>			
	审核 Review	郑位杰	2026-01-22	名称 Description	型号 PartNumber	编号 Code	版本 version
视图 View  GB/T 14486-MT4	批准 Approve	曾少霞	2026-01-22	SP21型插头护盖组件 (RE)	SP21-GT-RE	10203903286	A/1
		张磊	2026-01-22				