

**Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt**  
**Mains appliance line plug 70°, 10 A, with earthing contact**

**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
 Abgewinkelte Leitungseinführung links

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Left angled cable entry

**Technische Daten / Specification**

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt E
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

**Abmessungen / Dimension**
