

Gerätestecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt
Mains appliance plug 70°, 16 A, with earthing contact

Beschreibung / Description

Wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

Available with screw terminals or wrap connection 4,8 mm / 6,3 mm

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 20
Anschlüsse / Type of terminals	siehe oben / see above
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamid 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 V0 / Polyamid 6 V0

Abmessungen / Dimension
