

**W-Reihe, Zubehör  
WQV 10/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	WQV 10/10
Best.-Nr.	<a href="#">1052460000</a>
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 10
GTIN (EAN)	4008190152130
VPE	20 Stück

## W-Reihe, Zubehör WQV 10/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	96,1 mm	Breite	7,55 mm
Höhe	18 mm	Nettogewicht	18,85 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

### Bemessungsdaten

Nennstrom	63 A
-----------	------

### weitere technische Daten

Ausführung	für Klemmen	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

### Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

DXF	<a href="#">35819_WQV_10-10_DXF.dxf</a>
STEP	<a href="#">1052460000_08873_WQV_10-10_STP.stp</a>