


## Montage- Anweisungen M 2

- ① Knickschutz
- ② Crimphülse
- ③ Innenleiter
- ④ Gehäuse




## Mounting Directions M 2

- ① Strain Relief Boot
- ② Ferrule
- ③ Center Contact
- ④ Connector Body

①

- 1-1 Kabel abisolieren
- 1-2 Knickschutz und Crimphülse auf Kabel aufstecken

①




①

- 1-1 Strip cable
- 1-2 Strain relief boot and slip ferrule on cable

②

- 2-1 Innenleiter crimpen
- 2-2 Geflecht aufweiten

②




②

- 2-1 Crimping of center contact
- 2-2 Loosen of braid

③

- 3-1 Gehäuse aufstecken
- 3-2 Hülse crimpen
- 3-3 Knickschutz clipsen

③



③

- 3-1 Slip-on connector body
- 3-2 Crimping of ferrule
- 3-3 Clipping of strain relief boot