


4

3

2

1


C	SIN ESCALA	METRICO	 ANGULO DE PROYECCION
	DIMENSIONES EN mm.		

RECEPTACLE BODY (See table)

CUERPO RECEPTACULO (Ver tabla)

METALLIC SLEEVE
COPPER

MANGUITO DE COBRE




4,0 DIA. MAX. INSULATION
AISLANTE

PLASTIC SLEEVE
POLYAMIDE 6.6 BLUE COLOUR

PROTECCION AISLANTE
POLIAMIDA 6.6 COLOR AZUL

OBSOLETE	50 U	CERTI-LOK: 169400-0 (HTA) + 169404-0 (MATRICES)	LATON-ESTANADO	735159-4
	100 U	CERTI-LOK: 169400-0 (HTA) + 169404-0 (MATRICES)	LATON-ESTANADO	735159-0
CTD. POR BOLSA	HERRAMIENTA MANUAL		MATERIAL RECEPTACULO	N. ORDEN

PLANO DE CLIENTE
SOLO PARA REFERENCIA

				TOLERANCIAS GENERALES	GAMA DE HILO	GAMA DE AISLANTE	ESCALA
				DEC ± 0.5	1,0-2,0 MM2	4,0 MM DIA.	5/1
				ANGULO ± 1°	 TE Connectivity		
F1	ECR-10-022205	HMR	02FEB11	NOMBRE			
F	REMOVED PRO-CRIMPER HAND TOOL	A.LARDIES	29ENE99	RECEPTACULO FASTON 6,35 MM AISLADO (AZUL)			
E	REVISADO POR EC 0013	J.LAZARO	16FEB95	FULLY INSULATED FASTON RECEPTACLE 6,35 MM (BLUE)			
D	REVISADO POR CAD	JPASCUAL	1-4-92	DIBUJADO	J.PASCUAL	NOMBRE	
				CONF.	L.BATLLO	RECEPTACULO FASTON 6,35 MM AISLADO (AZUL)	
				APR.	L.BATLLO	FULLY INSULATED FASTON RECEPTACLE 6,35 MM (BLUE)	
LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA	APR.	L.BATLLO	A3	PLANO N°
				1-4-92	735159		HOJA 1 de 1

LOC
AL
DIST
2