

Bohrständer

Art.-Nr. 1255-420

Gesamt-höhe 420mm

max. Hubhöhe 80mm

für 43mm-Spannhals

Teilleiste

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Grundplatte | 10. Spannschraube M8 x 30 |
| 2. Säule | 11. Spannmutter M8 |
| 3. Gleitelement | 12. Hubstangenbefestigung M8 x 16 |
| 4. Maschinenhalterung | 13. Gleitringe |
| 5. Reduzierring | 14. Säulenbefestigungsschraube |
| 6. Hubstange | 15. Feststellschraube M8 x 30 |
| 7. Tiefenbegrenzer | 16. Tiefenanschlag |
| 8. Feststellknopf für Tiefenbegrenzer | 17. Befestigungsschraube für Maschinenhalterung |
| 9. Lager für Tiefenbegrenzer | 18. Rückholfeder |

Aufbauübersicht

