



## MANUEL DE DÉMARRAGE RAPIDE




HEART RATE



PC 25.10

FRANCAIS

### 1 Démarrage du PC 25.10



Votre PC 25.10 se trouve à l'état de repos.

Pour activer votre PC 25.10, maintenez une touche de votre choix enfoncée pendant 2 sec.

Les touches Plus et Moins vous permettent de passer d'un menu à l'autre.

Pour ouvrir un menu, appuyez sur une des deux touches de navigation (supérieures).

L'écran supérieur affiche alors les fonctions actuelles des touches.

Appuyez à nouveau pour, par exemple, ouvrir un menu. Si vous connaissez la montre, double-cliquez simplement rapidement.

### 2 Fonction des touches langues



Afin de modifier la langue au moyen du raccourci clavier, votre PC 25.10 doit se trouver en mode Sleep !

→ Anglais  
Appuyez sur 2, 4 et 3 en même temps.

→ Français  
Appuyez sur 1, 4 et 3 en même temps.

→ Italien  
Appuyez sur 1, 2 et 3 en même temps.

→ Espagnol  
Appuyez sur 1, 2 et 4 en même temps.

### 3 Aperçu de la structure de l'écran



#### 1. Format Heure

En mode 12 h, vous pouvez voir si l'horloge indique le matin (AM) ou l'après-midi (PM).

#### 2. Réveil

Le symbole du réveil vous indique que la fonction Réveil est activée.

#### 3. Chronomètre

Si le symbole du chronomètre est affiché, le chronomètre est enclenché.


#### 4. Compte à rebours

Si le symbole du compte à rebours est affiché, la période de temps que vous avez déterminée se décompte pour arriver à zéro.

#### 5. Indication du menu

Ce bandeau d'indication vous indique à quel niveau du menu actuel vous vous trouvez.

### 4 Fonction des touches



Touche de fonction 1  
La fonction des touches apparaît sur l'écran.

Touche de fonction Moins  
Revenir en arrière dans le menu ...

... ou diminuer la valeur affichée.

Touche de fonction 2  
La fonction des touches apparaît sur l'écran.

Touche de fonction Plus  
Avancer dans les différents niveaux du menu ...

... ou augmenter la valeur affichée.


### Eclairage de l'écran

#### Activer/désactiver la fonction lumineuse

Enfoncez les touches de fonction Plus et Moins en même temps.

Utilisez la fonction lumineuse avec parcimonie car l'usure des piles est nettement accrue par l'utilisation de l'éclairage d'arrière-plan.

### 5 Arborescence du PC 25.10



### Consignes pour l'entraînement avec le PC 25.10

#### Zones d'entraînement

→ Fat-Burning / Santé : 55-70 % de la FC max.

Objectif : Bien-être pour les débutants ou les personnes n'ayant plus fait de sport depuis un moment. Cette zone est également appelée "zone de consommation des graisses". Le métabolisme aérobie est entraîné. Un entraînement peu intense, mais de longue durée permet de brûler plus de graisse pour produire des hydrates de carbone ou les transformer en énergie.

→ Zone Fitness / Bien-être : 70-80 % de la FC max.

Objectif : Bien-être pour les sportifs avancés. Dans la zone Fitness, l'entraînement est déjà plus intense. Un entraînement du système cardiovasculaire dans cette zone sert à renforcer l'endurance de base et à améliorer les capacités aérobies.

#### → Individuel:

Vous pouvez définir ici librement vos limites personnelles inférieure et supérieure pour la zone d'entraînement.



HEART RATE MONITOR



## SNELSTART-HANDLEIDING




HEART RATE

PC 25.10

NEDERLANDS

### 1 Starten van de PC 25.10



Uw PC 25.10 bevindt zich in rust.

Ter activering van uw PC 25.10 houdt u een willekeurige toets 2 seconden ingedrukt.

Door op de toetsen Plus en Minus te drukken stapt u over tussen de menu's.

Om een menuonderdeel te openen drukt u op één van de (bovenste) twee navigatietoetsen.

Aan de bovenkant van de display verschijnt nu de actuele toetsindeling.

Druk opnieuw, om b.v. een menu te openen. Als u het horloge kent, dubbelklik u gewoon snel.

### 2 Overzicht displayopbouw



Om de taal door middel van de taalforking te wijzigen, moet de PC 25.10 zich in de Sleep Mode bevinden!

→ Engels  
2, 4 en 3 tegelijkertijd indrukken.

→ Italiaans  
1, 2 en 3 tegelijkertijd indrukken.

→ Frans  
1, 4 en 3 tegelijkertijd indrukken.

→ Spaans  
1, 2 en 4 tegelijkertijd indrukken.

### 3 Overzicht displayopbouw



#### 1. Horlogeformaat

In de 12h-modus kunt u zien of de tijd de voor-middag (AM) of de namiddag (PM) aan geeft.

#### 2. Wekker

Het wekkersymbool toont u dat de wekfunctie geactiveerd is.

#### 3. Stopwatch

Als het stopwatchsymbool te zien is, dan loopt de stopwatch.


#### 4. Countdown

Als het countdownsymbool te zien is, telt de door u ingestelde tijdsperiode terug tot nul.

#### 5. Menu indication

Deze indicatiebalk toont u op welke plek van het desbetreffende menu u zich bevindt.

### 4 Toetsindeling



Functietoets 1  
Toetsindeling is op de display te lezen.

Functietoets Minus  
Achteruit bladeren op een menuniveau ...

... of de aangegeven waarde verminderen.

Functietoets 2  
Toetsindeling is op de display te lezen.

Functietoets Plus  
Vooruit bladeren op een menuniveau ...

... of de aangegeven waarde verhogen.


### Displayverlichting

#### Lichtfunctie activeren/deactiveren

Functietoets Plus en functietoets Minus tegelijkertijd indrukken.

Gebruik de lichtfunctie zo weinig mogelijk, want het batterijverbruik bij ingeschakelde achtergrondverlichting ligt beduidend hoger.

### 5 Menuboom van de PC 25.10



### Aanwijzingen voor training met de PC 25.10

#### Trainingszones

→ Vetverbranding / Gezondheid: 55-70 % van de HF max.

Afgestemd op: wellness voor (her-)starters. Deze zone wordt ook wel „vetverbrandingszone“ genoemd. Hier wordt de aerobe stofwisseling getraind. Bij lange tijdsduur in lagere intensiteit worden er meer vetten dan koolhydraten verbrand, resp. in energie omgezet.

→ Fitnesszone / Fitness: 70-80 % van de HF max.

Afgestemd op: fitness voor gevorderden. In de fitnesszone traint u al duidelijk intensiever. Een cardio-vasculaire training in deze zone komt de versterking van de basisconditie in daarmee de verbe te ring van het aerobe prestatievermogen ten goede.

#### Individueel:

Hier kunt u individueel uw persoonlijke boven- en ondergrenzen van de trainingszone vrij instellen.