



Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel

In Reihe schaltbar, A-Stecker / A-Buchse, 20 m

Part No.: **150958**

Schluss mit Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB-Geräten
Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Bis zu zwei in Reihe geschaltete Kabelerweiterungen ermöglichen eine bis zu 40 m lange Verbindung. Das MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel ist vollständig mit USB 1.1 und Hi-Speed USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten. Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows/MAC und keine externe Stromversorgung oder Treiberinstallation notwendig. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.

Merkmale:

- Erweitert und verstärkt das Signal zu jedem USB Gerät – unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Integrierter Repeater hält Hi-Speed-USB-2.0-Signalqualität aufrecht
- Längere USB-Verbindungen als 20 m – ideal für den Anschluss von Laufwerksgehäusen und anderer Peripherie
- Bis zu zwei in Reihe geschaltete Signalverlängerungen für Entfernungen bis zu 40 m
- Plug and Play, Windows- und MAC-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- › CE
- › FCC
- › USB 2.0

Ports:

- › Typ-A-Stecker
- › Typ-A-Buchse

Allgemein

- › Durchsatz: 480 Mbit/s
- › Bus powered
- › Maximale Länge: 40 m
- › Alle Betriebssysteme unterstützt

Technische Details

- › Länge: 20 m
- › Gewicht: 587 g

Lieferumfang

- › Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel

