

**Mechanical characteristics**

cables

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel



G37:  
 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS,  
 7810A, 9913, 9913F, C2FCP, C2FP, CNT-400,  
 EC 400, HPF 400, LMR-400, MCR 400 AFB,  
 SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400,  
 WCX400

interface dimensions acc. to  
 assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life

Steckgesicht nach  
 Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen

IEC 61169-8  
 A3326  
 crimp  
 crimp  
 >500

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 Cu SF w  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 NBR

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0.8  
 CuSnZn3  
 CuSnZn3  
 CuSnZn3


**Environmental**

RoHS compliant

**Umgebung**

RoHS konform

2002/95/EC

d c b a	21949	21.06.10	GB	2002	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20137	29.07.08	MA	gez./drawn	13.12.	BJ	
	15978	04.10.04	BJ	gepr./appr.	17.12.02	HR	Oberfläche/ finish
	15875	25.08.04	GE	Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
			2:1	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
			K	J01000A0061			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4
				EWA10056-50			