



panel piercing  
Montagebohrung

**Mechanical characteristics**  
interface dimensions acc. to panel piercing

- Components**  
 centre contact  
 outer contact  
 serrated lock washer  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 return loss

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
 Steckgesicht nach Montagebohrung

- Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Fächerscheibe  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Rückflussdämpfung

**Umgebung**  
 RoHS konform

IEC 61169-8  
Z004

- Materials / Material**  
 CuNi1Pb1P  
 CuZn39Pb3  
 CuSn6  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 NBR

- Finish / Oberfläche**  
 NiP Au  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5

75 Ω  
 typ.: 1 GHz-36 dB; 2 GHz-31 dB; 3 GHz-29 dB

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				19.09.2011	MA	
				22.09.2011	BJ	co./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title	
				2:1	BNC Adaptor BNC-Verbindungsstück	
d	24609	15.03.2013	MA	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
c	24367	25.10.2012	MA	K	J01005A0007	
b	23197	19.09.2011	MA	Ersatz für/ replaces		
a	20563	25.02.2009	BJ	Zeichnung vom 10.10.2005		
						Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1