

**Mechanical characteristics**

cables  
  
assembly code

**Components**

centre contact  
outer contact  
nut  
tooth washer  
crimp ferrule  
insulator  
gasket

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
  
Montageanleitung

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Mutter  
Fächerscheibe  
Crimprohr  
Isolierung  
Dichtung

**Umgebung**

RoHS konform

Kabelgruppe G 7: KX 22A, KX3B, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U

(b) C4003



**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
(c) CuSn6  
SF Cu w  
PTFE  
MVQ

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1.27  
(c) NiP-Au  
Cu2Ni5Au0.2  
Cu2Ni5Au0.2  
Ni5Au0.2

2002/95/EC (c)

c	19564	24.01.08	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	15.03.	MA	
				gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
b	16172	15.12.04	BJ	Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	R-SMA Bulkhead Jack (a) R-SMA-Kabeleinbaubuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
a	15482	19.04.04	MA	K	J01151R0011		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	