

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to

**Components**

centre contact  
other metal parts  
insulator  
o-ring

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach

**Bauteile**

Innenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
O-Ring

**Elektrische Eigenschaften**

(b) Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung

**Umgebung**

(b) RoHS konform

IEC 60169-15

**Materials / Material**

brass / Messing  
brass / Messing  
Teflon / PTFE  
silicone / Silikon



**Finish / Oberfläche**

gold plated / vergoldet  
gold plated / vergoldet

50 Ω

typ.: 1 GHz - 38 dB; 2 GHz - 32 dB;  
6 GHz - 30 dB

2002/95/EC

b	22759	07.04.11	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	04.12.	BJ	
a	12288	02.02.01	BJ	gepr./appr.	04.12.96	HM	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA-Adapter (m-m) SMA-Kupplung (m-m)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01154A0031		 Telegärtner  Maße/dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces			