



**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to  
assembly code

**Components**  
centre contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach  
Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung

**Umgebung**  
RoHS konform

Ⓐ G 1 : 7806A Belden; 9907 Belden; CNT-195;  
HPF 195 Harbour Industries; KX 15;  
LMR-195 TMS; RG-58C/U; WCX195

Ⓐ IEC 60169-17  
A0605

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3/CuBe2  
CuZn39Pb3  
Cu SF w  
PTFE

Ⓑ **Finish / Oberfläche**  
NiP Au  
Cu2Ni5  
Ni5

Ⓐ 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)		
			gez./ drawn	29.05.2013	MA			
			gepr./ appr	20.06.2013	BJ	ca./approx.		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			
				2:1	TNC Angle Plug TNC-Winkelstecker			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm	
				K		J01010A0019		
b	24867	29.05.2013	MA	Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
a	22630	24.02.2011	MA	Zeichnung vom 02.03.1989				Blatt/ sheet 1 von/ of 1