



panel piercing /
Montagebohrung

Mechanical characteristics

cable group
interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Umgebung

(b) RoHS konform

G 5: RG-223/U, RG-400/U

IEC 61169-8

A1005

crimp

(b) >500

Z054

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3

Cu SF w

(a) PE-LD

Finish / Oberfläche

(b) NiP Au

Cu2Ni5

Cu2Ni5

Ni5

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	28.05.2013	MA	
			gepr./ appr	20.06.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale 2:1		
				Benennung/ title BNC Bulkhead Jack w. Flange BNC-Kabelbuchse mit Flansch		
				Untert./ doc. type K		
				Zeichnungsnr./ drawing no. J01001A0080		
				Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 23.01.1996		
				Telegärtner		
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		