



(a)

Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

G 4: 0.3LS/1.7S; 1520A; 1521A; 1522A;
179DT; RG-179B/U; RG-187A/U

(b) 0.36L/1.6
0.38L/1.6 2x 75 Ohm
0.38L/1.7 RGB

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
panel piercing

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Montagebohrung

IEC 61169-8
A2903
Crimp
Crimp
Z004

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
tooth washer
other metal parts
insulator
o-ring

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
O-Ring

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche
(b) NiP Au
Cu2Ni5
Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

Electrical characteristics
impedance

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

75 Ω

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

b	24609	15.03.13	MA	2013	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	14.03.	MA			
				a	20563	25.02.09	BJ	gepr./ appr.	25.04.2013
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
				K	J01003B5032				
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 05.11.1996				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1