

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach ...

IEC 60169-8 BNC  
IEC 60169-10 SMB

**Components**

centre contact

**Bauteile**

Innenkontakt

**Materials /Material**

Phosphor Bronze/  
Phosphorbronze

**Finish /Oberfläche**

Gold plated/vergoldet  
vergoldet

outer contact

BNC  
SMB

Außenkontakt

Brass / Messing  
Brass/Beryllium Copper /  
Messing/Kupfer Beryllium  
Brass / Messing  
Teflon

Nickel plated/vernickelt  
Nickel plated/vernickelt  
Nickel plated/vernickelt

other metal parts  
insulator

sonstige Metallteile  
Isolierung



**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflusdämpfung

50 Ω  
0-3 GHz  
typ.: 1 GHz - 40 dB; 3 GHz - 24 dB

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	24.06.	BJ		
				gepr./appr.	24.06.05	GE	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	Adapter BNC-SMB (f-f) Adaptor BNC-SMB (f-f)			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01008F0013			
				Ersatz für/ replaces				
							 <b>Telegärtner</b>  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name					