



**Mechanical characteristics**

cables  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life

**Components**  
 centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 return loss  
 working voltage  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**

operating temp.  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 G27 (1,0/4,6-6,7):  
 (a) (b)  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 IEC 61169-8  
 A4207  
 Crimp  
 Crimp  
 >500 (b)

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Rückflussdämpfung  
 Betriebsspannung  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 RoHS konform  
 -40°C / +75°C (d)  
 2002/95/EC

1,0/4,8 AF Draka; 1,0/4,8 Bedca; 1694A Belden HDTV; 3093A Belden; 7710A Belden; 7711A Belden; 7712A Belden; 7713A Belden; 9248 Belden; Image 720 Argosy; SDV-F Canford; SDV-L Canford; VB1890 GEPCO; VK7/1,0 FRLS 1,0/4,6 Percon

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 GD-ZnAl4Cu1  
 SF Cu w  
 PE  
 silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0,8  
 Cu2Ni5  
 Zn/Cu6Ni6  
 Ni5

d	21419	04.12.09	JA	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker</b>		
	20171	08.08.08	KL		untol. Maße/ dim. without tolerances according to		
	19405	19.11.07	KL		Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
	16976	07.09.05	JA		<b>K</b>	<b>J01002A0056</b>	
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
Zeichnung vom 11.07.2005							