



Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

G27 (1.0/4.6–6.7):

- (a) 1.0/4.8 BEDEA Videokabel, 1.0/4.8 AF Draka, 1694A Belden HDTV, 3093A Coax-ControlNet Belden (b)
- (c) 7710A Belden, 7711A Belden, 7712A Belden, 7713A Belden, 9248 Belden, Image 1000 Argosy, SDV-F Canford, SDV-L Canford, VB1890 GEPCO, VK7/1.0 FRLS 1.0/4.6 Percon,

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

IEC 60169–8
A0207
Crimp
Crimp

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Zn/Cu6Ni6

Electrical characteristics
impedance

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

75 Ω

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2002/95/EC (b)

c b a	20171 19391 16992	08.08.08 15.11.07 12.09.05	KL KL MA	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	14.11.	BJ	
				gepr./appr.	14.11.00	RA	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				BNC–Straight Plug BNC–Kabelstecker crimp			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01002A0000		
Änd./rev. Index				Ersatz für/ replaces			
Änderungsmittelteil/ revision code				Datum/ date			
Name/ name				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			

