

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach

BNC - IEC 61169-8
F - IEC 61169-24

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Bauteile
Innenkontakt
Aussenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung



Materials / Material
brass/Messing
brass/Messing
brass/Messing
PTFE

Finish / Oberfläche
gold plated/vergoldet
nickel plated/vernickelt
nickel plated/vernickelt

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	
			gez./ drawn	07.10.2013	MA		
			gepr./ appr	07.10.2013	BJ	ca./approx.	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1	Adaptor BNC-F (m-f) Adapter BNC-F (m-f)			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
			K	J01008A0031			
			Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4	
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1		