



Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss
insertion loss

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung

- (c) (b) cable group / Kabelgruppe G 5: RG-223/U, RG-400/U; RG-142B/U
- (b) IEC 60169-15
- (b) C0405

Materials / Material	Finish / Oberfläche
brass / Messing	Cu1Ni2Au1.27 (a)
brass / Messing	Cu2Ni5
brass / Messing	Cu2Ni5 (c)
brass / Messing	Cu2Ni5
PTFE	
silicone / Silikon	

50 Ω
 typ.: 1 GHz - 39 dB; 2 GHz - 35 dB;
 4 GHz - 28 dB.
 ≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

c b a	17709	10.05.06	MA	1990	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	7402	11.12.96	BI	gez./drawn	28.02.	Loh	Oberfläche/ finish
	2995	11.03.91	JB	gepr./appr.	09.03.93	Bl	Norm/stand.
				Maßstab/scale	Benennung/title		
			5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker			 Telegärtner
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
			K	J01150A0089			 Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4