



panel piercing /
Montagebohrung

Ⓐ

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components
centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics
impedance
frequency
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung
RoHS konform

G 5: RG-223/U, RG-400/U

IEC 61169-8
A1305
crimp
crimp
>500
Z001

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
Cu SF w
PE-LD

Finish / Oberfläche
Ⓒ NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

Ⓑ 50 Ω
0 - 4 GHz
1.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				28.05.2013	MA	
				20.06.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale 2:1		
				Benennung/ title BNC-Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse		
				Untert./ doc. type K		
				Zeichnungsnr./ drawing no. J01001A0083		
				Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 13.02.2001		
				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		
c	24867	28.05.2013	MA			
b	21402	01.12.2009	MA			
a	20563	02.03.2009	BJ			