


Kennzeichnung/marketing:

Cat.5 SF/UTP 4x2xAWG26/7 PUR LI2Y(ST)C11Y IEC 60332-1 -40°C ~ +75°C (sequential length in metres)





Kabelmantel / cable jacket: PUR grün / green RAL 6018

angespritzte Tülle / moulded strain relief: grün / green RAL 6018

vollgeschirmter Stecker A
fully screened plug A




vollgeschirmter Stecker B
fully screened plug B



Stecker A
plug A



Schaltbild / Connection Diagram 1:1

Stecker B
plug B



Norm / Specification
DIN EN 60603-7-5
IEC 61935-2 / Edition 2


Geprüft mit Fluke DSP 4300, DTX 1800, Software CLC-C5 und Patch Cord Interface
Tested with Fluke DSP 4300, DTX 1800, software CLC-C5 and patch cord interface

c	19282	16.10.07	BM	2006	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material	
	19094			gez./ drawn	08.09.	BM				
	18387			gepr./ appr.	11.09.06	SK	Oberfläche/ finish			
				Norm/ stand.						
a		22.08.07	BM	Maßstab/ scale	Benennung/ title					
b		11.12.06	BM	1:1	Modular Patch Cable SF/UTP Cat.5 PUR RJ45/IP20-RJ45/IP20					
And./ rev. index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm
					K	L00000A0141				
				Ersatz für/ replaces						Original : DIN A4
										Blatt/ sheet 1 von/ of 2

L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
1000	L00000A0141	SF/UTP Cat.5 PUR IP20-IP20-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0133	SF/UTP Cat.5 PUR IP20-IP20-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0150	SF/UTP Cat.5 PUR IP20-IP20-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0091	SF/UTP Cat.5 PUR IP20-IP20-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces

ohne Maßstab
without scale

Verpackung / packing:
Einzelverpackt in PE-Beutel mit Aufkleber
single packing in PE bag with label



c	19282	16.10.07	BM	2006	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material
	a	19094	BM	gez./ drawn	08.09.	BM			
	b	18387	BM	gepr./ appr.	11.09.06	SK			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
			Maßstab/ scale	Benennung/ title					
			1:1	Modular Patch Cable SF/UTP Cat.5 PUR RJ45/IP20-RJ45/IP20					
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		Maße/ dimensions: mm		
				K	L00000A0141				
And./ rev. index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2		