

# Data Sheet

REVISION 改 歴				
LTR 記号	DESCRIPTION 内容	DATE 日付	APRO 承認	
△	Changed Material (B58M to STEEL) 材質変更 黄銅→鉄	06/08/21	M. K	
△	Changed Width (11mm to 10mm) 寸法変更 11mm→10mm	06/08/21	M. K	
△	Changed Pitch (1.0 to 0.75) ネジピッチ変更 P1.0→P0.75	06/08/21	M. K	

**回路図**  
CIRCUIT

**仕様**  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
 接触抵抗 : 50mΩ以下  
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
 絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上  
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

取付穴参考寸法

(板厚t=2.0MAX)

8	ナット	HEX NUT	STEEL △	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	絶縁チューブ	INSULATION TUBE	PVC	1			±0.3	2/1	02/10/24	K. S	N. I		M. K
6	スリーブプラグ	CONTACT D	BRASS t=0.3	1	Ni								
5	リングプラグ	CONTACT C	FAB-EH t=0.25	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	4-con. 3.5mm Panel Mtg. Jack		
4	リングプラグ	CONTACT B	FAB-EH t=0.25	1	Au		型式			品名	No. MJ-064H		
3	チッププラグ	CONTACT A	FAB-EH t=0.25	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ064H-R	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BRASS	1	(GND) Ni		材質				図番		
1	本体	HOUSING	PA	1			FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE		処理						