

# HSSV outer seal



## HSSV outer seals

Outer seal for quick-insert glands. Suitable for HSSV glands.

## Material

TPE-V

## Properties

resistant to a multitude of

- oils
- solvents
- chemicals

## Note

- HSSV + outer seal: IP 66

## Technical data

Temperature range: -40°C up to +110°C

### grey

Part no. grey	Suitable for ND	Unit	Net EUR/ 100 items at a purchase of		
			up to 100	101 - 500	501 - 1000
920307	7,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
920308	10,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920309	12,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920310	17,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920311	23,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920312	29,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
920313	37,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
920314	50,0	10	o. r.	o. r.	o. r.

### black

Part no. black	Suitable for ND	Unit	Net EUR/ 100 items at a purchase of		
			up to 100	101 - 500	501 - 1000
920315	7,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
920316	10,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920317	12,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920318	17,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920319	23,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
920320	29,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
920321	37,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
920322	50,0	10	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request