



Abbildung ähnlich

SIMATIC S7-300, Anschaltung IM 365 zum Anschluss eines Erw.-  
Baugruppenträgers, ohne K-Bus, 2 Baugruppen+ Verbindungsleitung 1m

| Eingangsstrom                     |  |
|-----------------------------------|--|
| aus Rückwandbus DC 5 V, max.      | 100 mA   |
| Verlustleistung                   |  |
| Verlustleistung, typ.             | 0,5 W  |
| Hardware-Ausbau                   |  |
| Anzahl Anschaltungen je CPU, max. | 1; 1 Paar  |
| Maße                              |  |
| Breite                            | 40 mm  |
| Höhe                              | 125 mm   |
| Tiefe                             | 120 mm   |
| Gewichte                          |  |
| Gewicht, ca.                      | 580 g  |
| <b>letzte Änderung:</b>           | 19.12.2020  |