



SIVACON , Tür, rechts, belüftet, IP40, H: 2000 mm, B: 500 mm, RAL 7035, Schutzklasse1

Ausführung			
Produkt-Markename	SIVACON		
Produkt-Bezeichnung	Tür		
Ausführung des Produkts	mit Lüftungsöffnungen		
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet		
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP40		
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1		
Erscheinungsbild			
RAL-Farbnummer	RAL 7035		
Farbe	Lichtgrau		
Produktdetails			
Produktbestandteil			
• Lüftung	Ja		
• Sichttür	Nein		
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	2 000 mm		
Breite	500 mm		
Anschlagrichtung der Tür	rechts		
Material	Stahl		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige



EG-Konf.

[UK-Konformitätserklärung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1050-2UT14-2BA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1050-2UT14-2BA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1050-2UT14-2BA2

CAX-Online-Generator



