



Schutzfolie 8"-Touch-Geräte, Typ10 für Mobile Panel 277 8" Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 8"
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt
Maße	
Breite	155,5 mm
Höhe	117,7 mm
Dicke	0,3 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	2
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel 277 8"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0CA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0CB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0CC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0DD01-0AX1
• Produkt 5	6AV6645-0DD02-0AX1
• Produkt 6	6AV6645-0DE01-0AX1
• Produkt 7	6AV6645-0DE02-0AX1

- Produkt 8
- Produkt 9
- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 12
- Produkt 13
- Produkt 14
- Produkt 15
- Produkt 16
- Produkt 17
- Produkt 18

letzte Änderung:

[6AV6645-0FD01-0AX1](#)
[6AV6645-0FE01-0AX1](#)
[6AV6645-0EB01-0AX1](#)
[6AV6645-0EB02-0AX1](#)
[6AV6645-0EC01-0AX1](#)
[6AV6645-0EC02-0AX1](#)
[6AV6645-0GB01-0AX1](#)
[6AV6645-0GC01-0AX1](#)
[6AV6645-0EF01-0AX1](#)
[6AV6645-0EF02-0AX1](#)
[6AV6645-0GF01-0AX1](#)

16.01.2021 