

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC01-0AB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

Ausgang

Bemessungsstrom	8,1 A
-----------------	-------

Mechanische Daten

Maße

Breite	75,5 mm (3,0 in)
Höhe	200,0 mm (7,9 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,3 kg (2,9 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm ² (18 ... 14 AWG)

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Anschlussquerschnitt	1,50 mm ² (16 AWG)
Leitungslänge	0,39 m (1,28 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------