

Produkttyp-Bezeichnung

IWLAN RCoax Steckverbinder N-Connect Female N-Connector

Rcoax N-Connect Female N-Connector 2,4 und 5 GHz
feldkonfektionierbar; Verbindungsstück des RCoax Cable zum Anschluss
weiterer Komponenten.



Elektrische Daten	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	N-Connect female
Übertragungsfrequenz	0 ... 6 GHz
Impedanz	50 Ω
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67
Bauform, Maße und Gewichte	
Durchmesser	27 mm
Länge	65 mm
Nettogewicht	159 g
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	https://sie.ag/2QdlxcP
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

20.05.2021 