

Zubehör Leuchte LED 025 DC-Anschlussleitung 16AWG m. Buchse, UL



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	DC-Buchse mit Kabel 2m
Ausführung des Produkts	AWG 16 mit Buchse
Art des Leuchtmittels	LED
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Ausschalter</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Steckdose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> </ul>
Produkteigenschaft / magnetaftend	Nein
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Durchgangsverdrahtung	Steckverbindung
Mechanischer Aufbau	
Material	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E
allgemeine Produktzulassung	Sonstige



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR2210-4B>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2210-4B>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR2210-4B](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR2210-4B)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



