

BD2C-1250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1250A




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Einspeisekasten für Schienenverteilersystem BD2
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	1 250 A
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	1 250 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / im Einspeisekasten	
• minimal	10 mm ²
• maximal	300 mm ²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	200 mm
Breite	631 mm
Länge	688 mm
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Kupfer

Weitere Informationen	
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)	
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge	
Industry Mall (Online-Bestellsystem)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:262009	
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:262009	
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:262009	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)	
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte	



