



Schaltelement und Lampenfassung 1S, 1S, Wedge-Base W2 x 4,6 d, Lötstiftanschluss

Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Schaltelement und Lampenfassung
Produkttyp-Bezeichnung	3SB2
Schaltelement/ Lampenfassung	
Ausführung der Fassung	W2 x 4,6d
Anzahl der Lampenfassungen	1
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion Zwangsöffnung	Nein
Produktbestandteil	
• Leuchtmittel	Nein
Eignung zur Integration	Druck- / Wahltester
Spannungsart	
• der Betriebsspannung	AC/DC
Schutzart IP	
• des Gehäuses	IP40
• der Anschlussklemme	IP00
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	S
RoHS-Richtlinie (Datum)	07/01/2006
Betriebsspannung	
• bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	5 ... 60 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	5 ... 60 V
• bei DC Bemessungswert	5 ... 60 V
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0
Betriebsstrom bei AC-12	
• bei 24 V Bemessungswert	10 A
• bei 60 V Bemessungswert	10 A
• bei 110 V Bemessungswert	10 A
• bei 230 V Bemessungswert	10 A
Betriebsstrom bei AC-15	
• bei 24 V Bemessungswert	4 A
• bei 110 V Bemessungswert	4 A
• bei 230 V Bemessungswert	4 A
Betriebsstrom bei DC-12	

<ul style="list-style-type: none"> • bei 24 V Bemessungswert • bei 60 V Bemessungswert • bei 110 V Bemessungswert • bei 230 V Bemessungswert 	6 A 5 A 2,5 A 1 A
Betriebsstrom bei DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 24 V Bemessungswert • bei 60 V Bemessungswert • bei 110 V Bemessungswert • bei 230 V Bemessungswert 	3 A 1,2 A 0,7 A 0,3 A
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Lötstiftanschluss
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	aufsteckbar
Höhe	19 mm
Breite	18 mm
Tiefe	29 mm
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[UK-Konformitätserklärung](#)

Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB2455-1E>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB2455-1E>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB2455-1E>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-1E&lang=de

letzte Änderung:

06.01.2021