

Filtermatte, Ausschnitt: B: 326 mm, H: 326 mm, IP54

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	326 mm
Ausschnitthöhe	326 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	326 mm
Breite	326 mm
Befestigungsart	sonstige
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19-Zoll Einbau</li> <li>• Wandmontage</li> </ul>	Nein Nein
Nettogewicht	0,05 kg
Material	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V
allgemeine Produktzulassung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6000-0AM40>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM40>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM40)
- CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>
- Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



