



Filtermatte, Ausschnitt: B: 169 mm, H: 169 mm, IP55

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	169 mm
Ausschnitthöhe	169 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	169 mm
Breite	169 mm
Befestigungsart	sonstige
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Nein
Nettogewicht	0,05 kg
Material	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V
allgemeine Produktzulassung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6000-0CF30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0CF30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-0CF30

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



