



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54

Ausführung			
Produkt-Markename	SIVACON		
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter		
Art der Lüftung	Entlüftung		
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein		
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein		
Allgemeine technische Daten			
Ausschnittbreite	92 mm		
Ausschnitthöhe	92 mm		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP54		
Erscheinungsbild			
Farbe	lichtgrau		
Produktdetails			
Produktbestandteil / Lüfter	Nein		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	105 mm		
Breite	105 mm		
Tiefe	16,5 mm		
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür		
Befestigungsart	Schnappbefestigung		
Befestigungsart			
• 19-Zoll Einbau	Nein		
• Wandmontage	Ja		
Nettogewicht	0,06 kg		
Material	Kunststoff		
Umgebungstemperatur / während Betrieb			
• minimal	-20 °C		
• maximal	65 °C		
Approbationen Zertifikate			
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6400-5GV10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-5GV10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6400-5GV10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



