

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 120 m³/h, Ue AC: 115 V, ECO Ausführung

Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter	
Ausführung des Produkts	ECO Ausführung	
Art der Lüftung	Entlüftung	
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Allgemeine technische Daten		
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	51 dB	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	4,4 W	
Ausschnittbreite	177 mm	
Ausschnitthöhe	177 mm	
Betriebsdauer	62 500 h	
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	3 300 1/min	
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 300 1/min	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC	
Betriebsspannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V	
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP54	
Strom		
aufgenommener Strom		
• maximal	0,06 A	
Erscheinungsbild		
Farbe	lichtgrau	
Produktdetails		
Produktbestandteil / Lüfter	Nein	
Anzahl		
Anzahl der Ventilatoren	1	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	204 mm	
Breite	204 mm	
Tiefe	90 mm	
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal	
Befestigungsart	Schraubbefestigung	
Befestigungsart		
• 19-Zoll Einbau	Nein	
• Wandmontage	Ja	
Nettogewicht	1,1 kg	
Material	Kunststoff	
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-10 °C	
• maximal	55 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6411-5LE30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6411-5LE30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6411-5LE30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



