



Wärmetauscher Luft/Luft spez. Wärmeleistung 80W pro K 230V AC  
RAL7035 317x 1260x 148mm (BxHxT) Schutzart IP54

Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Luft-Luft-Wärmetauscher	
Ausführung der Temperaturregelung	ohne Thermostat	
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft	
Allgemeine technische Daten		
Heizleistung	80 W	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC	
Betriebsspannung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal</li> <li>• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	<p>230 V</p> <p>230 V</p>	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizung</li> <li>• Thermostat</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Nein</p>	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	1 260 mm	
Breite	317 mm	
Tiefe	148 mm	
Einbauort	Schaltschrankseitenwände,-tür	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5ML80>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5ML80>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6423-5ML80](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5ML80)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



